



➤ Cales Tesco 10, 20, 30, 50 Microns Réf 1TETP**MIC

Ces plaques comportent un dépôt de chrome fissurable et de nickel dont l'épaisseur est, selon le cas, de 10, 20, 30 et 50 µm (profondeur maxi des fissures).

Les défauts sont générés par étirement des plaques ; leur largeur est de 1/20 de la profondeur.



Fissure , profil microscopie.

Refs 10/20/30/50 : 100085S 100086T 100087U 100088V

Refs 10/20/30/50 : 101190T 101191U 101192V 101193W

	Utilisation des Cales	NiCr 10	NiCr 20	NiCr 30	NiCr 50	PSM 5	EURO T2
(Selon ISO 3452-2)	PROCESS ROUGE NIV 1			X	X		X
	PROCESS ROUGE NIV 2			X	X		X
(Selon AMS2644)	PROCESS FLUO NIV 1/2			X	X		X
	PROCESS FLUO NIV 1			X	X	X	X
	PROCESS FLUO NIV 2		X	X	X	X	
	PROCESS FLUO NIV 3	X	X	X		X	
	PROCESS FLUO NIV 4	X	X			X	